



# ELEKTROHUBWAGEN EHW 20 PREMIUM

FLURFÖRDERGERÄTE



Temperaturbereich: 0 - 45°C  
Akku: +5°C - +40°C



Multifunktionsgriff  
(Vorderseite)

- Not-Umkehrtaster
- Fahrschalter
- Schildkrötschalter und Upright-Taste
- Hupe
- Code Eingabe
- Heben/Senken
- Entladeanzeige



Multifunktionsgriff  
(Rückseite)



Sensor zur  
Fahrfreigabe



leichte Akku Entnahme



kompakter Lithium-Ionen Akku  
mit Einschaltknopf



externes  
Ladegerät



Tandem PU Gabelrollen



Stützräder



Akkuanschluss  
mit Not-Aus-Knopf



6% Steigfähigkeit  
bei Volllast

| Artikel                         | 1103028EHW20P1      |
|---------------------------------|---------------------|
| Tragfähigkeit, kg               | 2000                |
| Lastschwerpunkt, mm             | B 600               |
| Einschlagwinkel Deichsel, °     | 180                 |
| Radabstand vorne/hinten, mm     | 1270                |
| Gewicht (mit Batterie), kg      | 145                 |
| Gabelbreite, mm                 | J 160               |
| Gabellänge, mm                  | H 1150              |
| Gabeldicke, mm                  | D 50                |
| Antriebsrad X, mm               | 210x75 P            |
| Gabelrollen tandem Y, mm        | 80x70 P             |
| Stützräder Z, mm                | 70x35 N             |
| Räderanzahl                     | 1X, 4Y, 2Z          |
| Hub, mm                         | E 115               |
| Gabelweite, mm                  | K 230               |
| Deichselhöhe, mm                | A 1290              |
| Gabelhöhe min., mm              | F 85                |
| Gesamtlänge, mm                 | G 1630              |
| Gesamtbreite, mm                | 565                 |
| Gabeltragbreite, mm             | Q 550               |
| Bodenfreiheit, mm               | C 35                |
| Gangbreite mit Europalette, mm  | 1870                |
| Wenderadius, mm                 | 1380                |
| Geschwindigkeit, beladen, km/h  | 4,5                 |
| Schildkrötenmodus beladen, km/h | 2,25                |
| Steigfähigkeit beladen, %       | 6                   |
| Bremse                          | elektromagnetisch   |
| Antriebsmotor, kW               | 0,9                 |
| Hubmotor, kW                    | 0,5                 |
| Batterie, V/Ah                  | 48/20 Lithium Ionen |
| Batteriegewicht +/- 5%, kg      | 8,5                 |
| P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon   |                     |

## SCHILDKRÖTENMODUS

Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.



## UPRIGHT-MODUS

Der EHW 20 Premium kann auch im „aufrechten Modus“ fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

